

Lisovací tvarovky Comap z mosazi pro vícevrstvé trubky (pro trubky PE-X, Al/PE-X, Al/PERT) jsou určeny k realizaci rozvodů vody, topení, chlazení i klimatizaci. Spoj je prováděn radiálním lisováním a je proto velmi spolehlivý a rychlý.

Poznámka: Vážení uživatelé Virax, pro lisování měděné strany (profil V) adaptéru, aby se zabránilo případným únikům, používejte prosím POUZE lisovací čelisti Virax Mini: NEPOUŽÍVEJTE vložky Virax pro mateřské čelisti.

1. Odstranitelný kroužek Visu-control® zajišťuje jednak správnou pozici čelisti a tvarovky při lisování a zároveň indikuje, zda byl spoj proveden.
2. Těsnící O-kroužek z EPDM s funkcí nezalisovaný spoj netěsní.
3. Kontrolní okénko pro zajištění správného zasunutí trubky do tvarovky.
4. Materiály nejvyšší kvality těleso tvarovky z mosazi CW617N.
5. Lisovací kroužek z nerez oceli s vysokou odolností proti korozi.
6. Pocínovaný povrch tvarovky vysoká estetika i zabránění vzniku koroze těla tvarovky.
7. Multiprofil lisovací tvarovky jsou kompatibilní s lisovacími profily TH, H a U.
8. Zlepšená hydraulika nižší tlakové ztráty.
9. Výstupek ochraňuje O-kroužek při zasouvání tvarovky do trubky.
10. Krytka tvarovky zabraňuje vniknutí nečistot do tvarovky během skladování a transportu.
11. Laserový popis pro jasnou identifikaci tvarovky i pro trasabilitu.



Výhody

Výhody

Technické parametry

- Lisovaný spoj je velmi rychlý (průměrně provedení spoje trvá 7 vteřin) a nevznikají rizika jako při pájení.
- Lisovací tvarovky Greenskin je možné lisovat za použití lisovacích profilů TH, H a U. K lisování je možné použít standardní lisovací soupravy.
- Zlepšené hydraulické charakteristiky snížením hydraulických ztrát v průměru o 17 % ve srovnání s předchozí generací tvarovek.


Bezpečnost

- Odnímatelný Visu-Control® kroužek umožňuje rychlou identifikaci zalisovaného spoje a tím snižuje nebezpečí opomenutí provedení spoje.
- Technologie "Nezalisováno, netěsní" umožňuje během tlakové zkoušky identifikovat spoje, které nebyly zalisovány, protože tyto spoje netěsní.
- Ochranné víčko zabraňuje vniknutí nečistot do tvarovky před její instalací.

Technická data

Systém Greenskin je určen pro následující aplikace:

- Rozvody vody (pitná voda a studená a teplá voda): +5 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody topení a chlazení (topná a chladicí voda): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvod dešťové vody (dešťová voda v budovách): -10 °C až +95 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).
- Rozvody stlačeného vzduchu (vzduch bez obsahu oleje): -10 °C až +70 °C (provozní teplota) a 10 bar (maximální provozní tlak).



Typ	Rozměry	Objednací číslo
Přechod přímý s profilem V14 - 14x2	Prof.V14 - Skin 14x2	7871W1414
Přechod přímý s profilem V14 - 16x2	Prof.V14 - Skin 16x2	7871W1614
Přechod přímý s profilem V15 - 16x2	Prof.V15 - Skin 16x2	7871W1615
Přechod přímý s profilem V15 - 20x2	Prof.V15 - Skin 20x2	7871W2015
Přechod přímý s profilem V15 - 26x2	Prof.V15 - Skin 26x2	7871W2615
Přechod přímý s profilem V16 - 16x2	Prof.V16 - Skin 16x2	7871W1616
Přechod přímý s profilem V16 - 20x2	Prof.V16 - Skin 20x2	7871W2016
Přechod přímý s profilem V18 - 16x2	Prof.V18 - Skin 16x2	7871W1618
Přechod přímý s profilem V18 - 20x2	Prof.V18 - Skin 20x2	7871W2018
Přechod přímý s profilem V22 - 20x2	Prof.V22 - Skin 20x2	7871W2022
Přechod přímý s profilem V22 - 26x2	Prof.V22 - Skin 26x2	7871W2622
Přechod přímý s profilem V28 - 32x3	Prof.V28 - Skin 32x2	7871W3228

Rozměry - 7871W - Přechod přímý s profilem V

Typ	Rozměry							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Přechod přímý s profilem V14 - 14x2	14	14	21	22	5	4	24	30
Přechod přímý s profilem V14 - 16x2	16	18	27	26	7	6	24	34
Přechod přímý s profilem V15 - 16x2	16	14	23	22	7	4	24	35
Přechod přímý s profilem V15 - 20x2	20	15	27	23	5	6	24	32
Přechod přímý s profilem V15 - 26x2	26	15	33	23	5	6	25	32
Přechod přímý s profilem V16 - 16x2	16	16	23	24	7	4	24	35
Přechod přímý s profilem V16 - 20x2	20	16	27	24	5	5	24	33
Přechod přímý s profilem V18 - 16x2	16	15	23	23	7	6	24	34
Přechod přímý s profilem V18 - 20x2	20	18	27	26	7	6	24	34
Přechod přímý s profilem V22 - 20x2	20	22	27	31	7	6	24	35
Přechod přímý s profilem V22 - 26x2	26	22	33	31	5	5	25	33
Přechod přímý s profilem V28 - 32x3	32	28	39	37	5	5	29	34



Zjistit více informací online:

[Montážní návod](#)

[Technický list](#)

[Service Note](#)

[Certifikát MultiSkin](#)

[KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System](#)

[KOMO K90961-08 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)

[KIWA K110283-01 MultiSkin 2 Piping System](#)

[KOMO K110284-02 certificate MultiSkin 2 Piping System](#)

[KOMO certificate BioPEX system](#)

[KOMO certificate BioPert system](#)

[7871W DWG](#)

[7871W STEP](#)

[7871W RFA](#)

[Greenskin Multilayer press-fit system](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - Česká republika

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/cz